

Plénum 2-en-1 : soufflage en gaine et reprise en vrac

Dimensions mm (L x H x P)	Nb de piquages Arrière (mm)	Grille conseillée	Filtre conseillé	Code Article	
600 x 150 x 200	(200 - 160)*	GSSFABLC6015	F2813	PGMD6015	
800 x 150 x 200	(200 - 160)*	GSSFABLC8015	F3813	PGMD8015	

*(200 - 160) signifie prédécoupe à double diamètre 160 et 200 mm.

Accessoires : piquages pour plénums en acier galvanisé

Description	Dimensions mm (L x H x P)	Code Article	
	Equivalent ø 160	POP125150	
	Equivalent ø 200	POP150200	




Soufflage gainé, reprise en vrac.

Diffusion

Plénums en ABS télescopiques

POINTS FORTS

- Pour toutes les grilles GSS, GSD et GSC.
- Profondeur 110 mm + piquage arrière.
- Piquage télescopique bi ou tri-diamètre.
- Clips de fixation facile à installer.



Vue arrière du piquage télescopique.



Vue du registre de réglage et d'équilibrage



Clips de fixation

Description	Dimensions mm (L x H x P)	Ø de piquages Arrière (mm)	Code Article	
	300 x 100 x 110	160 - 200	PGPA3010	
	400 x 100 x 110	160 - 200	PGPA4010	
	300 x 150 x 110	160 - 200	PGPA3015	
	400 x 150 x 110	160 - 200 - 250	PGPA4015	
	500 x 150 x 110	160 - 200 - 250	PGPA5015	
	600 x 150 x 110	160 - 200 - 250	PGPA6015	
	400 x 200 x 110	200 - 250	PGPA4020	
	Paire de clips pour plénum ABS	-	FIXPGP	